

品番：EA535KE-12

品名：125mm 精密用ニッパ°-(ESDケリッフ°/ホルド°付/INOX)



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/19 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	78 13 125 ESD
切断能力	軟線: φ0.2~1.6mm 中硬線: φ1.0mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	9mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7.5mm
ヘッド幅(A)	13.5mm	重量	57g
ハンドル	コンフォート(ESD)	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC54	材質	ステンレス
刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

静電気防止ハンドル

極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。

極細ワイヤーも超精密にカットします。

ワイヤーホルド付き

切断したワイヤーが飛び散ることがありません。

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.