

品番：EA535KE-21

品名：140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ°/バネ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,420円(税抜) / 5,962円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,420円(税抜) / 5,962円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/03 15:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0263ページ                      |      |   |



仕様

|          |                                    |                 |               |
|----------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| メーカー     | KNIPEX(ケニペックス)                     | 型番              | 78 03 140 ESD |
| 切断能力     | 軟線: φ0.2~2.1mm<br>中硬線: φ1.2mm      | 全長              | 140mm         |
| アゴの長さ(B) | 12.3mm                             | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 9.2mm         |
| ヘッド幅(A)  | 15.7mm                             | 重量              | 77g           |
| ハンドル     | コンフォート(ESD)                        | 仕上げ             | 磨き            |
| 刃形状      | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、<br>もう一方の片方:傘状) |                 |               |

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

極細ワイヤーも超精密にカットします。

極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。

静電気防止ハンドル

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

