

品番：EA535KF-4

品名：125mm 精密用ニッパ（ケリフ°・ホルト°付）



販売価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 16:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	78 91 125
切断能力	軟線: $\phi 0.2 \sim 1.6\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.2\text{mm}$ 硬線: $\phi 0.6\text{mm}$	全長	125mm
アゴの長さ (B)	9mm	アゴの厚さ (ジョイント) (D)	7.5mm
ヘッド幅 (A)	13.5mm	重量	57g
刃硬度	約62HRC	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	特殊工具鋼(黒色表面処理)
刃形状	斜めの刃 (切断面の片方: 極小な傘状、もう一方の片方: 傘状)		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

極細ワイヤーも超精密にカットします。
基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。

ワイヤーホルド付き
切断したワイヤーが飛び散ることがありません。

スムーズな動きで疲れず作業できます。

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.