


品番：EA535KG-1

品名：120mm 精密用ニッパー(ケリッフ°・バネ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/06 03:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0263ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------------|-----------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 79 02 120 |
| 切断能力 | 軟線: $\phi 0.2 \sim 1.4\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.0\text{mm}$ 硬線: $\phi 0.6\text{mm}$ | 全長 | 120mm |
| アゴの長さ | 6.5mm | アゴの厚さ(ジョイント) | 6.5mm |
| ヘッド幅 | 9mm | 刃硬度 | 約64HRC |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | 高級ボールベアリング鋼 | 重量 | 57g |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方: 極小な傘状、もう一方の片方: 傘状) | | |

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー

デリケートな部品の切断に最適

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付き

ミニオーバル

代替品



品番 EA535KG-4

コメント 125mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.