


品番：EA535KG-1

品名：120mm 精密用ニッパー(ケリッフ・バネ付)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



## 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 02 120
切断能力	軟線: $\phi 0.2 \sim 1.4\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.0\text{mm}$ 硬線: $\phi 0.6\text{mm}$	全長	120mm
アゴの長さ	6.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)	6.5mm
ヘッド幅	9mm	刃硬度	約64HRC
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
材質	高級ボールベアリング鋼	重量	57g
刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 極小な傘状、もう一方の片方: 傘状)		

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー

デリケートな部品の切断に最適

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付き

ミニオーバル

代替品



品番 EA535KG-4

コメント 125mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.