




品番：EA535KG-15

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDゲリッフ° /ハネ付)



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		



カタログ訂正 25/12/04 切断能力の訂正。正:軟線0.2～1.5mm、中硬線1.1mm、硬線:0.6mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	KNIPPEX(クニペックス)	型番	79 32 125 ESD
切断能力	軟線: φ0.2～1.5mm 中硬線: φ1.1mm 硬線: φ0.6mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	61g
ハンドル	コンフォート(ESD)	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC64	材質	高級ボールベアリング鋼
ヘッドスタイル	テーパーヘッド	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
デリケートな部品の切断に最適			
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。			
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。			
バネ付き			
テーパー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.