

品番：EA535TG-11

品名：140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)



販売価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
カタログ価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/29 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0265ページ		



ばね付マウスの形をアライ
ヤードシフト ニッパー等
は、ばねの作用で刃端が閉
じ、導線の切断が容易な
ため、導線作業が快適に行
えます。



A-130
B-6-9
C-104
D-2
E-7

仕様

全長	140mm	刃硬度	HRC63~65
切断能力(銅線)	0.2~1.4mm	切断形状	セミフラッシュ(多少の切断跡が残るが、刃に耐久性があります)
重量	80g		
ばね付			
ロングハンドル仕様			
オーバルレリーフ			
ESD(導電)クッショングリップ			
サテンコート仕上げ			
1%カーボン合金鋼			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.