


品番：EA535TX-1

品名：115mm 精密用ニッパ°-(セミフラッシュ/ヒ°アノ線用/ESD)



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0265ページ		



仕様

全長	115mm	刃長	5.8mm
刃硬度	HRC67	切断能力	0.2~0.25mm(スチールワイヤー)
細断形状	セミフラッシュ(多少の切断跡が残るが、刃に耐久性があります)	材質	タングステン合金鋼
重量	50g		
ハードワイヤー用			
ばね付			
ミニオーバル			
ステンレススプリング入り			
ESD(導電)クッショングリップ			
サテンコート仕上げ			

代替品

	品番	EA535TZ-1
	コメント	切断能力:0.08~0.18mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.