

品番：EA536DC-1

品名：175mm 電工薄刃ニッパー(圧着付/偏芯型)



販売価格	7,200円(税抜)／7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜)／7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/22 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



電気工事でのVA(VVF線)の切断に最適

仕様

メーカー	フジ矢 (FUJIYA)	型番	7700N-175BG
全長(mm)	186	切断能力	VA線:2.6mm×3心 銅線: φ 3.5mm
圧着能力	1.25～2.0mm ²	重量	250g
材質	特殊鋼		

刃部から支点までの距離を短くすることで、テコの原理を利用し、軽い力で切断ができます。
「マイクロミラーブレード」の研磨加工技術により、マイクロレベルの加工精度で鋭く研磨しているため、VVF線(VA線・Fケーブル)等の被覆樹脂に対する摩擦抵抗が少なくスムーズな切断が可能
ストレート刃仕様
黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。
工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。
工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。
工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。
便利な簡易圧着機能付 ※とりあえず簡易圧着機能付ですのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.