



品番 : EA536DF-12

品名 : 200mm 強力型ニッパ°-(圧着付/偏心型/ラウンド刃)



販売価格	6,880円(税抜) / 7,568円(税込)		
カタログ価格	6,880円(税抜) / 7,568円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	フジ矢 (FUJIYA)	型番	760N-200G
呼び全長	200mm	全長	220mm
切断能力	軟鉄線: φ 4.0mm 銅線: φ 5.0mm VA線: 2.0mm×3心	重量	330g
材質	刃: 特殊鋼 グリップ: 塩ビ		

刃部から支点迄の距離が近い偏心機構により、軽い力でラクに切断が可能です。

表刃が小さくラウンド刃のため、ツラ切りが可能です。

1/4"・3/8"銅管の潰し切りが可能です。

簡易圧着機能付き

防錆効果の高い黒メッキ仕上げ

工具落下防止用のシャックル付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

