


品番：EA536GA-175

品名：175mm 強力型電工ニッパー(フラット刃・ばね付)



販売価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
カタログ価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/15 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0260ページ		



ばね付マークのあるプライヤーは、ばねの作用で作業が楽になるため、連続作業が快適に行えます。

強力型
このマークのあるニッパーは、
「強力型」字種と通常のタイプより刃の角度が
鋭くなるため、鋭い刃先で作業が楽になり、
この特徴を活かした少ない力で高い切断
能力を発揮します。



仕様

メーカー	マルト長谷川工作所 (KEIBA)	型番	NH-227
仕様	バネ付	刃先形状	フラット
切断能力	軟鉄線: ϕ 2.5mm 軟銅線: ϕ 3.5mm VVF線(VA線): 2.6mm \times 3心	刃長	25mm
呼び全長	175mm	全長	185mm
重量	225g	材質	本体: マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) グリップ: 塩化ビニール

切断刃と支点が近い偏心タイプのため軽い力でVVF線(VA線)の3心ケーブルも切断できます。

薄刃タイプのため切断面がフラットに仕上がりが安全です。

刃の角度を鋭角に仕上げているため、細い線材・太い線材もシャープに切れ、細かい作業にも対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.