品番: EA536K-125

品名: 125mm 電エニッパー



販売価格	3,800円(税抜)/4,180円(税込)				
カタログ価 格	3,800円(税抜)/4,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 09:14現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0257ページ				



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	70 01 125
切断能力	軟線: φ3.0mm 中硬線: φ2.3mm 硬線: φ1.5mm	全長	125mm
重量	80g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC
材質	バナジウム鋼(オイル焼入れ)		

多目的に使用できます。

高品質工具鋼で長寿命です。

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.