

品番 : EA536K-160

品名 : 160mm 電工ニッパー



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/01/24 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	70 01 160
切断能力	軟線: ϕ 4.0mm 中硬線: ϕ 3.0mm 硬線: ϕ 2.0mm	全長	160mm
重量	171g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC
材質	バナジウム鋼(オイル焼入れ)		

多目的に使用できます。

高品質工具鋼で長寿命です。

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.