

品番：EA536KA-125

品名：125mm 電工ニッパー(グリップ°付)



販売価格	4,640円(税抜)／5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜)／5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	7002125
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC62	全長(mm)	125
切断能力(mm)	軟線:3.0、中硬線:2.3、硬線:1.5		
多目的に使用できます。			
高品質工具鋼で長寿命です。			
デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。			
バナジウム鋼(オイル焼入れ)			

代替品

	品番 EA536KA-125A コメント 変更点:グリップデザイン
--	--

