品番: EA536KA-160

品名:160mm 電エニッパー(グリップ付)



販売価格	<b>4,870円</b> (税抜)/ 5,357円(税込)				
カタログ価 格	4,870円(税抜)/5,357円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/14 09:12現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログ ページ	0257ページ				



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	7002160
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC62	全長(mm)	160
切断能力(mm)	軟線:4.0、中硬線:3.0、硬線:2.0		

多目的に使用できます。

高品質工具鋼で長寿命です。


デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。

バナジウム鋼(オイル焼入れ)

## 代替品

品番 EA536KA-160A

**コメント** 変更点:グリップデザイン



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.