

品番 : EA536KA-160A

品名 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/02/07 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	70 02 160
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	軟線:4.0mm 中硬線:3.0mm 硬線:2.0mm	全長	160mm
重量	206g	刃硬度	約HRC61
材質	バナジウム電気鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理済)		

汎用性が高く、様々な場面で活躍する定番の斜ニッパーです。

軟線・硬線を精密に切断できます。

刃の先端でも細い銅線をきれいに切断可能。

スリムなヘッド形状で狭い場所での作業にも適応。

デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

