品番: EA536KA-160A

品名:160mm 電エニッパー(グリップ付)



販売価格	4,870円 (税抜)/ 5,357円(税込)					
カタログ価 格	4,870円(税抜)/5,357円(税込)					
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 06:19現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ						









仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	70 02 160
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
切断能力	軟線:4.0mm 中硬線:3.0mm 硬線:2.0mm	全長	160mm
重量	206g	刃硬度	約HRC61
材質	バナジウム電気鋼(オイル焼入れ焼き 戻し処理済)		

汎用性が高く、様々な場面で活躍する定番の斜ニッパーです。

軟線・硬線を精密に切断できます。

刃の先端でも細い銅線をきれいに切断可能。

スリムなヘッド形状で狭い場所での作業にも適応。

デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.