

品番 : EA536KA-180

品名 : 180mm 電工ニッパー(グリップ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,180円(税抜) / 5,698円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,180円(税抜) / 5,698円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/07 03:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

| | | | |
|---|-----------------------|--------|---------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 7002180 |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC62 | 全長(mm) | 180 |
| 切断能力(mm) | 軟線:4.0、中硬線:3.0、硬線:2.5 | | |
| 多目的に使用できます。 | | | |
| 高品質工具鋼で長寿命です。 | | | |
| デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。 | | | |
| バナジウム鋼(オイル焼入れ) | | | |

代替品

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 品番 EA536KA-180A コメント 変更点: グリップデザイン |
|--|---------------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.