品番: EA536KC-250

品名: 250mm 強力型ニッパー



販売価格	7,150円 (税抜)/ 7,865円(税込)				
カタログ価格	7,150円(税抜)/7,865円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/05 06:47現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0257ページ				



















力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	7401250
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC64	全長(mm)	250
切断能力(mm)	軟線:4.0、中硬線:4.6、硬線:3.5、ピアノ線:3.0、銅ケーブル:16m㎡、アルミケーブル:35m㎡	材質	クロムバナジウム鋼
重量(g)	380		

強力型 リベット合わせ

普通の斜ニッパーより簡単に硬線、太線を切断

切断刃高周波焼入れ

切断刃角度は硬線切断に最も適したものになっています

代替品



品番 EA536KC-251

コメント 切断能力強

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.