

品番 : EA536KD-200

品名 : 200mm 強力型ニッパー(25° オフセット型)



販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/07 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	74 21 200
切斷能力	軟線: ϕ 4.0mm 中硬線: ϕ 4.2mm 硬線: ϕ 3.0mm ピアノ線: ϕ 2.5mm	全長	200mm
先端角度	25°	重量	258g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	約64HRC	材質	クロムバナジウム鋼

切斷角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切斷性能を発揮します。

先端が25°オフセット形状のため切斷対象を根元から切斷できます。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応

長時間の負荷に耐えます。

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

