品番: EA536KE-30

品名:115mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)



販売価格	<b>10,200円</b> (税抜)/11,220円(税込)				
カタログ価 格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 18:08現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0266ページ				





















## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	64 02 115 ESD
切断能力(φmm)	軟線:0.2、中硬線:1.0、硬線:0.6	全長	115mm
刃幅	16mm	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォート(ESD)	硬度	56HRC
重量(g)	70	材質	高級特殊工具鋼

バネ付き

斜刃

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

静電気防止ハンドル

遊びのない精密ボックスジョイント

摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。

ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ					
表面抵抗	1×105~1×1012Ω				

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.