

品番：EA536KE-7

品名：120mm 精密用エンドニッパー(ケリフ°・バネ付)



販売価格	9,930円(税抜) / 10,923円(税込)		
カタログ価格	9,930円(税抜) / 10,923円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	64 62 120
切断能力	軟線: $\phi 0.6\text{mm}$	全長	120mm
ヘッド幅 (A)	11mm	アゴの長さ (B)	20mm
アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7mm	刃長(C)	7mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート
刃硬度	HRC56	仕上げ	高級磨き
材質	工具鋼(油焼入れ)	刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 小さい傘状、もう一方の片方: 傘状) 65°傾斜

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー


ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

スモールベベルカット

アングル

代替品

	<p>品番 EA535KE-3 コメント 125mm</p>
---	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.