


品番：EA536KF-10

品名：250mm 強力型ニッパ°-(絶縁/ゲリッパ°/落下防止)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/26 07:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0212ページ | | |



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

| | | | |
|------|---|------|-----------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 74 06 250 T |
| 切断能力 | 中硬線: φ4.6mm ピアノ線: φ3.5mm 硬線: φ3mm | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 250mm |
| 重量 | 465g | 刃硬度 | HRC64 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | | |

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

