

品番：EA536KF-140

品名：140mm 強力型ニッパ（グリップ付）



販売価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/25 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	74 02 140
切断能力	中硬線:3.1mm 硬線:2.0mm ピアノ線:1.5mm	全長	140mm
重量	157g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	約64HRC
材質	クロムバナジウム鋼		

長時間の負荷に耐えます。

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.