品番: EA536KF-200A

品名: 200mm 強力型ニッパー(グリップ付)



販売価格	<b>6,640円</b> (税抜)/7,304円(税込)				
カタログ価 格	6,640円(税抜)/7,304円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/12/15 07:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ					











力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

## 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	74 02 200
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC60	全長	200mm
重量	304g	切断能力	中硬線:4.2mm 硬線:3.0mm ピアノ線:2.5mm
材質	クロムバナジウム鋼		

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.