品番: EA536KF-9

品名:200mm 強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)



販売価格	<b>10,700円</b> (税抜)/11,770円(税込)					
カタログ価 格	10,700円(税抜)/11,770円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/10 23:23現在)					
商品入数	1	販売単位	丁			
カタログページ	0212ページ					











力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	74 06 200 T
切断能力	中硬線: φ4.2mm ピアノ線: φ2.5mm 硬線: φ3mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	200mm
重量	305g	刃硬度	HRC64
材質	クロムバナジウム鋼		

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。

## 株式会社エスコ