


品番：EA536KG-2

品名：140mm 電工ニッパ－・絶縁(ケリフ°付/メッキ)



販売価格	6,340円(税抜) / 6,974円(税込)		
カタログ価格	6,340円(税抜) / 6,974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	70 06 140
切断能力	軟線: φ 4.0mm 中硬線: φ 2.5mm 硬線: φ 1.8mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	140mm
重量	160g	刃硬度	約61HRC

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパ－

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現

細い銅線には刃先でもシャープにカットできます。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.