

品番 : EA536KG-31

品名 : 160mm ニッパー・絶縁(X-CUT)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,360円(税抜) / 10,296円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,360円(税抜) / 10,296円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/17 21:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0212ページ | | |



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます

仕様

| | | | |
|---|--|------|-----------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 73 06 160 |
| 切斷能力 | 軟線: ϕ 4mm 中硬線: ϕ 3.8mm 硬線: ϕ 2.7mm ピアノ線: ϕ 2.2mm 複合銅線: ϕ 12mm | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 160mm |
| 重量 | 175g | 刃硬度 | 約62HRC |
| バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応 | | | |
| 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。 | | | |
| ボックスジョイント構造(3枚合わせ)により、安定した切断ができます。 | | | |
| 大きな開きで細かいケーブル切断も簡単 | | | |
| ジョイントの位置を通常より前へ偏心させています。(てこの原理でより少ない力で切断できます) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

