品番：EA536KG-41

品名：125mm 精密ニッパー・絶縁(ｸﾞﾘｯﾌﾟ付/ｽﾃﾝﾚｽ)

販売価格	5,620円（税抜）／ 6,182円（税込）			
カタログ価格	5,620円（税抜）／6,182円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/06/25 05:15現在）			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0212ページ0264ページ			





基盤に残っている極細ワイヤーもφ0.2mmから超精密にカットできます

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	78 06 125
切断能力	軟線：0.2～1.6mm 中硬線：1.0mm	ハンドル	コンフォート
全長	125mm	サイズ	ヘッド幅：13.5mm アゴの厚み(ジョイント)：7.5mm アゴの長さ：9.0mm
重量	60g	材質	ステンレススチール
刃硬度	HRC61		
超精密切断作業用の精密ニッパー			
電子機器や精密機械などでの超精密切断作業に対応			
基盤に残っている極細ワイヤーもφ0.2mmから切断します。			
バネ付			
先端アングル60°			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.