

品番：EA536KG-9

品名：180mm 電工ニッパ(絶縁/グリップ°/落下防止)



販売価格	9,110円(税抜) / 10,021円(税込)		
カタログ価格	9,110円(税抜) / 10,021円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/04 08:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	70 06 180 T
切断能力	軟線: φ 4.0mm 中硬線: φ 3.0mm 硬線: φ 2.5mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	180mm
重量	270g	刃硬度	62HRC
材質	バナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻処理)		

様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパ。

刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。

ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

DIN EN/IEC60900基準に適合。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.