

品番：EA536KH-1A

品名：130mm エンドニッパー(メッキ)



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2026/02/28 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0257ページ		



高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	69 03 130
切断能力	軟線: ϕ 2.0mm 中硬線: ϕ 1.3mm 硬線: ϕ 1.0mm ピアノ線: ϕ 0.8mm	全長	130mm
アゴの長さ(B)	7.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	10mm
ヘッド幅(A)	16mm	刃長(C)	20mm
刃硬度	約62HRC	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	材質	クロムバナジウム鋼
重量	111g		

軟線および硬線、バネ鋼線用の切刃付き。

細い銅線にも適しています。

代替品

品番	EA536KE-1
コメント	115mm イト型



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.