


品番：EA536SW-13

品名：200mm 絶縁強力ニッパ



販売価格	9,610円(税抜) / 10,571円(税込)		
カタログ価格	9,610円(税抜) / 10,571円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 02:45現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	6602 8 200
全長	200mm	切断能力	中硬線: φ 4.0mm 硬線: φ 3.0mm ピアノ線: φ 2.5mm
サイズ	口先長さ(e;mm):31 口先幅(h;mm):28 口先厚み(b;mm):11.5	重量	305g


強力型

(※通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。)

1000V絶縁

刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパ

代替品

	品番 EA536KF-4 コメント 200mm
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.