


品番：EA537KA-125

品名：125mm ラジオペンチ



販売価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
カタログ価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/25 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	25 01 125
切断能力	中硬線: ϕ 2.2mm 硬線: ϕ 1.6mm	全長	125mm
重量	73g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。

アゴは平丸型で、先が長細くなっています。

精密な掴み作業および切断作業に適しています。

掴み面に歯形が付けられています。

高周波焼入刃付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.