

品番：EA537KB-160

品名：160mm ラジオペンチ(40°先曲)



販売価格	4,720円(税抜)／ 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜)／5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりつかめます。高周波焼入刃付き

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	25 21 160
切断能力	中硬線: φ 2.5mm 硬線: φ 1.6mm	全長	160mm
重量	116g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC
先端40°ベンド			
アゴは平丸型で、先が長細くなっています。			
精密な掴み作業および切断作業に適しています。			
掴み面に歯形が付けられています。			