


品番：EA537KE-1A

品名：200mm ラジオペンチ(ゲリッポ付/磨き)



販売価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
カタログ価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/26 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0254ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	26 12 200
切断能力	中硬線: $\phi$ 3.2mm 硬線: $\phi$ 2.2mm	全長	200mm
アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.5mm	アゴの幅(T2)	2.5mm
アゴの長さ(L3)	73.0mm	ヘッド幅(W3)	18mm
チップ幅(W4)	3.0mm	重量	201g
先端角度	ストレート	先端形状	半丸・ギザ付き
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC61	材質	高品質工具鋼

細長い「くちばし型」のアゴを採用。強い負荷がかかっても歪みにくく、しなやかさと強度を両立。

ヘッドはクロムメッキされており錆に強く、過酷な現場環境でも長く使えます。

人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりやすく、滑りにくい設計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

