


品番：EA537KE-200

品名：200mm 絶縁ラジホ°ンチ(グリップ°付/先曲/メッキ)



販売価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
カタログ価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX (ケニックス)	型番	26 26 200
切断能力	中硬線: ϕ 3.2mm 硬線: ϕ 2.2mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	200mm	重量	204g
仕上げ	クロムメッキ	先端	40°先曲り
刃硬度	HRC61	材質	バナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻処理)

掴み面に歯形が付けられています。

平坦円形の、長いアゴのくちばし型プライヤー

スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.