


品番：EA537KE-201

品名：200mm 絶縁ラジホ°ンチ(グリップ°先曲/落下防止)



販売価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
カタログ価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/31 01:06現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	26 26 200 T
切断能力	中硬線: φ 3.2mm 硬線: φ 2.2mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	200mm	重量	215g
仕上げ	クロムメッキ	先端	40°先曲り
材質	バナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻処理)		

平坦円形の、長いアゴのくちばし型プライヤー

掴み面に歯形が付けられています。

スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.