

品番：EA537KR-25

品名：125mm 精密プライヤー(メッキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,190円(税抜) / 5,709円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,190円(税抜) / 5,709円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/22 08:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0268ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 3713125 |
| 全長 | 125mm | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 先端サイズ(幅×厚み) | 5.5×2.0mm |
| 重量(g) | 60 | 材質 | 高品質工具鋼 |
| 本体 | 幅: 12.5mm、厚: 7.0mm、ノーズ長: 27mm | | |
| ギザなし | | | |

代替品

| | | |
|--|------|------------|
|  | 品番 | EA537KR-15 |
| | コメント | 同型 磨き仕上げ |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.