


品番：EA537L-22

品名：280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/15 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0309ページ		



大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	2881280
用途	自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に	全長	280mm
先端	45°ベンド	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.0mm
先端厚み(W4)	2.5mm	先端幅(T2)	2.5mm
アゴの長さ(L3)	70.0mm	ヘッド幅(W3)	20.0mm
グリップ面の長さ(L4)	20mm	重量	235g

大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド

狭所・奥所での作業に最適です。

スリムで長いハンドルでアクセスが難しい場所での刃掴み作業、調整作業、取付作業に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

