
品番: EA537LA-140

品名:140mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)				
カタログ価格	3,830円(税抜)/4,213円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:19現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0256ページ				



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	30 11 140
全長	140mm	アゴの厚さ(ジョイント) (T1)	8mm
チップ幅(W4)	2.5mm	先端幅(T2)	4mm
刃長(L3)	42mm	ヘッド幅(W3)	15mm
重量	86g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	材質	クロームバナジウム鋼
PVCカバー付			

高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。

代替品



品番 EA537LA-160

コメント 先端幅×刃長:5×46.5

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.