


品番 : EA537LA-190

品名 : 190mm ロング フラットノーズ プライヤー(磨き)



販売価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
カタログ価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/12 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	30 11 190
全長	190mm	アゴの厚さ(ジョイント) (T1)	8mm
チップ幅(W4)	3.0mm	先端幅(T2)	8mm
刃長(L3)	50mm	ヘッド幅(W3)	18.5mm
重量	145g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	材質	クロームバナジウム鋼
PVCカバー付			
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.