

品番：EA537LB-11

品名：145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)



販売価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
カタログ価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



耐歪みに優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	08 25 145
切断能力	中硬線: ϕ 3.0mm 硬線: ϕ 2.0mm より線: ϕ 8.0mm(16m ²)	全長	145mm
重量	145g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	約61HRC

狭所に適したスリムヘッド仕様

てこの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。

片側が特殊な凸状のグリップ面で、平たい部品をしっかり掴めます。

フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さな部品を確実に保持し引き抜きます。

中硬線、硬線に対応した切断刃
様々な硬さのワイヤーを切断できる刃が付いています。

代替品

品番	EA537LB-11A
コメント	変更点:ハンドル



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.