

品番：EA537LB-2

品名：160mm ニードルノーズ プライヤー(グリップ付/先曲/メッキ)



販売価格	8,480円(税抜) / 9,328円(税込)		
カタログ価格	8,480円(税抜) / 9,328円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/06 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりつかめます

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	31 25 160
全長	160mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	7.5mm
チップ幅(W4)	1.8mm	先端幅(T2)	2.5mm
グリップ面の長さ(L4)	27mm	刃長(L3)	55mm
ヘッド幅(W3)	16mm	重量	123g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
先端	45°先曲り	材質	クロムバナジウム鋼
刃形状	先端平・ギザ無し		

細かい組立て、曲げ、調整作業用の精密プライヤーです。

スリムで握りやすい設計なので、奥まった場所の作業に向いています。

握み面は滑らかに研磨されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

