


品番：EA537LB-22

品名：185mm ニードルノーズペンチ(グリップ°/カッター付)



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



耐歪みに優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	08 22 185
切断能力	中硬線: $\phi$ 3.8mm 硬線: $\phi$ 3.0mm より線: $\phi$ 13.0mm (25mm <sup>2</sup> )	全長	185mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	約61HRC	重量	213g
材質	高級特殊工具鋼	刃形状	先端半丸(ギザ付き)

狭所に適したスリムヘッド仕様

てこの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。

フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さな部品を確実に保持し引き抜きます。

中硬線、硬線に対応した切断刃  
様々な硬さのワイヤーを切断できる刃が付いています。

### 代替品

品番	EA537LB-22A
コメント	変更点:グリップ



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.