

品番：EA537LB-26

品名：185mm 絶縁ニードルノーズペンチ(グリップ°/カッター付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,030円(税抜) / 8,833円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,030円(税抜) / 8,833円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 08:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0211ページ | | |



高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

| | | | |
|------|---|------|-----------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 08 26 185 |
| 切断能力 | 中硬線: ϕ 3.8mm 硬線: ϕ 3.0mm 銅線: ϕ 13.0mm (25.0mm ²) | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 全長 | 185mm | 重量 | 213g |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | HRC61 |
| 材質 | 工具特殊鋼(オイル焼入焼戻処理) | | |

あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています

高いテコ力で切断が簡単に行えます

フライス加工したつかみ部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなパーツを確実に保持し、引き抜きます

スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.