

品番 : EA537LB-26

品名 : 185mm 絶縁ニードルノーズハンドル(クリップ / カッター付)



販売価格	8,030円(税抜) / 8,833円(税込)		
カタログ価格	8,030円(税抜) / 8,833円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニックス)	型番	08 26 185
切断能力	中硬線: φ 3.8mm 硬線: φ 3.0mm 銅線: φ 13.0mm (25.0mm ³)	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	185mm	重量	213g
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	HRC61
材質	工具特殊鋼(オイル焼入焼戻し処理)		

あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています

高いテコの力で切断が簡単に行えます

フライス加工したつかみ部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなパーツを確実に保持し、引き抜きます

スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.