

品番：EA537M-130C

品名：130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ)



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/28 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	19 03 130
切断能力	中硬線: ϕ 2.2mm 硬線: ϕ 1.6mm	全長	130mm
先端	丸(ϕ 1mm)	アゴの厚さ(ジョイン) (T1)	8mm
チップ幅(W4)	2mm	先端幅(D1)	1mm
刃長(L3)	32mm	ヘッド幅(W3)	13.5mm
重量	72g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	約60HRC
材質	クロムバナジウム鋼(高周波焼き入れ)		

繊細なワイヤー、宝石貴金属類の加工に最適。

エレクトロニクスなどでの曲げ作業や切断作業に適しています。

カッター付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.