

品番：EA537MB-125

品名：125mm ラウンドノーズプライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/28 09:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0255ページ | | |



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

| | | | |
|----------|-----------------|------------------|--------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 22 01 125 |
| 全長 | 125mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 8mm |
| チップ幅(D1) | 2mm | 刃長(L3) | 27mm |
| ヘッド幅(W3) | 14.5mm | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 重量 | 75g |

ワイヤーループの曲げに使います。

精密研削された短い丸型アゴなので細かい作業向きです。

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA537MB-140 コメント 違い:全長、 |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

