

品番：EA537MB-125

品名：125mm ラウンドノーズプライヤー



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 10:42現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	22 01 125
全長	125mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	8mm
チップ幅(D1)	2mm	刃長(L3)	27mm
ヘッド幅(W3)	14.5mm	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	重量	75g

ワイヤーループの曲げに使います。

精密研削された短い丸型アゴなので細かい作業向きです。

代替品

	品番 EA537MB-140 コメント 違い:全長、
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

