




品番：EA537MB-21

品名：140mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/28 13:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	22 05 140
全長	140mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.5mm
チップ幅(D1)	2.5mm	刃長(L3)	28mm
ヘッド幅(W3)	16.5mm	重量	127g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
材質	高品質工具鋼		

精密研削された短い丸型アゴ

ワイヤーループの曲げに使います。

樹脂グリップ

代替品

品番	EA537MB-2
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.